


LEDRA70XD5-XM

zpracování obrazu – ploché světlo




Technické údaje

Typ	LEDRA70XD5-XM
ID č.	3015729
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	červená
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,3m

Schéma zapojení



Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.