

LEDGLA145XD6-XQ

zpracování obrazu – lineární ploché světlo



Vlastnosti

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP50
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

Schéma zapojení

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| | BN (1) | + |
| | BU (3) | - |
| | WH (2) strobe (+) | |
| | BK (4) strobe (-) | |
| | GY (5) active high/ active low | |

Funkční princip

Vysoce intenzivní osvětlení v širokém rozsahu a velkých vzdálenostech.

Technické údaje

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Typ | LEDGLA145XD6-XQ |
| ID č. | 3017054 |
| Signal and display data | |
| Účel použití | zpracování obrazu |
| Funkce | lineární světlo |
| Barva světla | zelená |
| Vlnová délka | 520...535 nm |
| Vyzařovací úhel | 6,5° |
| Životnost LED (L70) | 50000 h |
| Vlastnosti barvy 1 | zelená |
| Speciální vlastnosti | Wash down |
| Elektrické údaje | |
| Napájecí napětí | 24 VDC |
| DC jmenovitý provozní proud | ≤ 500 mA |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy | 500 mA |
| Mechanické údaje | |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Rozměry | 187.1 x 59.4 x 32.6 mm |
| Materiál pouzdra | kov, anodizovaný Al |
| Window material | plast, difuzní |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1, PVC |
| Počet žil | 5 |
| Okolní teplota | 0... +50 °C |
| Stupeň krytí | IP50 |
| Testy / certifikáty | |
| Certifikáty | CE, cULus listed |

