


K50BCLXBXPQ

LED – poziční světlo




Technické údaje

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Typ | K50BCLXBXPQ |
| ID č. | 3018339 |
| Signal and display data | |
| Účel použití | LED signálka |
| Funkce | bodové světlo |
| Barva světla | modrá |
| Životnost LED (L70) | 50000 h |
| Stmívání | ne |
| Vlastnosti barvy 1 | modrá, průběžný |
| Speciální vlastnosti | Wash down |
| Elektrické údaje | |
| Napájecí napětí | 12...30 VDC |
| DC jmenovitý provozní proud | ≤ 160 mA |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy | 160 mA |
| Typ vstupu | PNP |
| Reakční čas typicky | < 7 ms |
| Mechanické údaje | |
| Ize kaskádovat | ne |
| Pouzdro | Ovládací prvek, K50BL |
| Rozměry | Ø 50 x 60 mm |
| Materiál pouzdra | plast, PC, černá |
| Window material | polykarbonát, čirý |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1, PVC |
| Počet žil | 4 |
| Okolní teplota | -40... +50 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0...90 % |
| Stupeň krytí | IP67 |

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- svítí dopředu a do strany
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: modrá (COL 2)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení



Technické údaje

IP69

Testy / certifikáty

Certifikáty


CE, cULus listed

Příslušenství

SMB30A

3032723


Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



Příslušenství

Rozměrový náčrtek


Typ

ID č.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

