


S18LGRXP


LED – poziční světlo



Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M18 x 1
- stupeň krytí IP67 / IP69K
- odolnost vůči UV záření
- spotřeba proudu na jednu LED barvu: max 25 mA
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC

Schéma zapojení



Funkční princip

Toto LED poziční světlo je vhodné, díky své robustní konstrukci s IP67 / IP69K, pro vnitřní i vnější použití. Plastové pouzdro je odolné vůči UV. Světelná plocha je viditelná pod úhlem 180° vůči montážní ploše. Jednoznačný šedý stav vypnuto umožňuje dobrou identifikaci i za slunečního svitu. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna až tři barvy, v závislosti na způsobu připojení.

Technické údaje

Typ	S18LGRXP
ID č.	3021184
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 4.1 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, 1.1 lm
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	25 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	závitové pouzdro, S18L
Rozměry	Ø 23.5 x 35.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67

Technické údaje

IP69

Testy / certifikáty

Certifikáty

CE, seznam UL
