


SSA-EB1P-22ED1Q8

bezpečnostní systémy – Tlačítko Stop

neosvětlený



Technické údaje

Typ	SSA-EB1P-22ED1Q8
ID č.	3025071
Funkce	tlačítko nouzového vypnutí neprosvětlené
Barva světla	červená
Výstupní funkce	2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	80.3 x 80.8 x 102.1 mm
Materiál pouzdra	plast, PC
Ize kaskádovat	ano
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-25... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	45...85 %
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Odolnost vůči vibracím	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Odolnost proti rázům	15 g (11 ms)
Certifikáty	CE, cULus


Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	MQDC2S-806	3070975	Připojovací kabel, zásuvka M12x1 8pinová, 1.83 m, černé PVC

Vlastnosti

- stupeň krytí IP65
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací, bezpotenciálový)
- 2x pomocný výstup (spínací, PNP)
- zástrčka M12 x 1, 8pinová

Schéma zapojení



Funkční princip

Tento elektronický nouzový spínač kombinuje funkce běžných spínačů a EZ-LIGHT. Kombinuje barvy podle stavu spínače. Možné je samozřejmě potvrzení stavu. K dispozici je i blokáce, která potvrzení znemožňuje. Pouzdro je k dispozici v kulatém nebo kvádrovém provedení. Obě mají stupeň krytí IP65. K dostání jsou i varianty bez osvětlení nebo varianty s bezpečnostní sběrnici Siemens nebo AB/ROCKWELL.

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	MQDC2S-806RA	3054616	Připojovací kabel, zásuvka M12x1 úhlová 8pinová, 1.83 m, černé PVC