


CL50RXXPQ


LED – Světelný maják



Vlastnosti

- LED signálka
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: červená (COL 1)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení



Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace
 robustní cenově příznivé LED světlo s
 jednoduchou instalací
 Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
 stavu systému.
 Možnost použití až tří barev.
 Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
 modul.
 Jednoduchá montáž.
 Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
 Leták s návodem s detailním popisem
 zapojení součástí dodávky.

Technické údaje

Typ	CL50RXXPQ
ID č.	3029002
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný, 38 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 114.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67

Technické údaje

Testy / certifikáty

Certifikáty


CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A

3032723


Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



Příslušenství

Rozměrový náčrtek

Typ

ID č.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

