


RDM35

zpracování obrazu – dotykový displej



Vlastnosti

- obrazovka s úhlopříčkou 3,5"
- formát: 4:3
- rozlišení: 320x240 RGB

Funkční princip

Pro aplikace, kde není přístup ke kameře a nastavovací prvky na přístroji nejsou dostupné, je možné použít samostatný displej RDM35. S jeho pomocí lze jednoduše provést veškerá nastavení. Nakonec lze displej jednoduše vyjmout z dokovací stanice a použít pro nastavení jiné kamery. Displej je ale možné použít i pro kontinuální kontrolu snímání.

Technické údaje

Typ	RDM35
ID č.	3029512
Indikace provozní připravenosti	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, zelená
Signalizace poruchy	LED, červená
Rozměry	24 x 98 x 83 mm
Materiál pouzdra	kov, CuZn
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	IVURDM-QD-803	3028673	Prodlužovací kabel pro displej RDM35, M12 × 1, 8pinový, délka: 0,91 m