


# Q45VR3FVQ


## Optosenzor – optické senzory pro skleněné světlovody



### Vlastnosti

- Zástrčka 7/8"
- stupeň krytí IP67
- citlivost nastavitelná potenciometrem
- napájecí napětí: 12...250 VDC nebo 24...250 VAC
- reléový výstup, přepínací (SPDT)
- spínání světlem / tmou lze nastavit přepínačem

### Schéma zapojení



### Technické údaje


Typ	Q45VR3FVQ
ID č.	3054313
<b>Optická data</b>	
Funkce	Senzor pro světlovody
Druh provozu	Skleněný světlovod
Druh světelného vodiče	sklo
Barva světla	IR
Vlnová délka	880 nm
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	12...250 VDC
Napájecí napětí	24...250 VAC
Výstupní funkce	přepínací, reléový výstup
Frekvence spínání	≤ 33 Hz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Reakční čas typicky	< 15 ms
Možnost nastavení	potenciometr
<b>Mechanické údaje</b>	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q45
Rozměry	60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	konektor, 7/8", PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-25... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67

### Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Pro jednocestné závory se používají jednoduché světlovody, pro reflexní závory nebo reflexní snímače se používají vidlicové světlovody. Akční rádius  
Funkční rezerva v závislosti na dosahu


## Technické údaje

Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení Wash down
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená
Indikace funkční rezervy	LED, červená
<b>Testy / certifikáty</b>	
MTTF	67 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, cURus, CSA




## Příslušenství

**SMB30A** 3032723




Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30

**SMB30FAM10** 3011185



Montážní úchytka, nerez, pro závit 30 mm, závit M10 x 1,5


**SMB30SC** 3052521



Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

## Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	IT23S	3017355	Skleněný světlovod, snímací režim: Jednocestná závora, mosazné závitové pouzdro, průměr vlákna 3,2 mm, ohebný nerezový plášť, pro teploty -140 °C...+250 °C



BT23S

3017276

Skleněný světlovod, snímací režim:  
Difuzní režim, mosazné závitové pouzdro, průměr vlákna 3,2 mm, ohebný nerezový plášť, pro teploty -140 °C...+250 °C

