


QS18UPAQ8

Ultrazvukový senzor – reflexní snímač se spínacím výstupem




Technické údaje

Typ	QS18UPAQ8
ID č.	3073156
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	50...500 mm
Frekvence ultrazvuku	300 kHz
Opakovatelnost	≤ ± 0.7 mm
Teplotní drift	≤ 0.1 % z konc. hod. / K
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	50 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	12...30 VDC
Proud naprázdno	≤ 25 mA
Reakční čas typicky	< 15 ms
Doba ustálení	≤ 300 ms
Výstupní funkce	spínací, PNP
Frekvence spínání	≤ 33 Hz
Hystereze	≤ 1.4 mm
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	kompletní
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádr se závitem, QS18U
Směr vyzářování	přímá
Rozměry	33.5 x 15 x 35 mm

Vlastnosti

- napájecí napětí 12...30 VDC
- kompaktní provedení
- konektor M12x1
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem
- nastavitelný jako reflexní závora
- mrtvá zóna: 5 cm
- rozsah: 50 cm

Schéma zapojení



Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují.

Technické údaje


Materiál pouzdra	plast, ABS
Materiál akustického měniče	plast, epoxidová pryskyřice a PU pěna
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Okolní teplota	-20... +60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	100 %
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Objekt detekován	LED, zelená
Testy / certifikáty	
MTTF	165 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB18A MONTAGEHILFE

3470200


Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M18



SMB18SF

3052519


Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M18, otočná



SMB18FA

3074004

Montážní úchytka, VA 1.4401, pro závit 18 mm, závit 3/8" - 16 x 2"



SMB18FM

3079421

Montážní úchytka, válcová, černá, vnější závit M22x1,5, vnitřní závit M18x1, pro senzory v závitových pouzdrech M18

SMB18UR


3052517

Mounting bracket, for wall mounting, stainless steel 300, 2-piece, rotatable, 18 mm bore hole, screw set included

SMB18A

3033200


Montážní úchytka úhlová, nerez, pro závitová pouzdra M18



SMB18AFAM10

3012558

Montážní úchytka, VA 1.4401, pro závit 18 mm, závit M10 x 1,5



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	UWG18-6.4	3076952	Zaostřovací adaptér pro ultrazvukové senzory QS18U a S18U, vnitřní průměr 6,4 mm
	UWG18-5.0	3077342	Zaostřovací adaptér pro ultrazvukové senzory QS18U a S18U, vnitřní průměr 5,0 mm