


PPROCTLBCR

Zpracování obrazu – PresencePLUS Pro kontroler




Technické údaje

Typ	PPROCTLBCR
ID č.	3076874
Data kamery	
Funkce	BCR
Resolution	752 × 480 pixelů
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_B	≤ 1500 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Výstupní funkce	PNP/NPN
Indikace provozní připravenosti	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, zelená
Signalizace poruchy	LED, červená
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, PresencePLUS kontroler
Rozměry	109.6 x 158 x 30.9 mm
Materiál pouzdra	kov, černá
Elektrické připojení	šroubovací svorky, odnímatelné šroubovací svorky, 20drát
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20

Vlastnosti

- kontroler pro montáž na lištu DIN
- stupeň krytí IP20
- nutné doplnit kamerou PPROCAM...
- parametrizační software v několika jazycích pro Windows
- rozhraní pro EtherNet/IP a Modbus TCP
- 1/3" CMOS, 752x480 pixelů
- barevný prostor RGB / HSI
- Napájení 10...30 VDC
- max. spotřeba proudu 1,5 A (bez zátěže)
- paměť 64 MB
- max. 99 úloh

Schéma zapojení



Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a

Technické údaje

propojovací kabel je třeba objednat zvlášť.
Software a update firmware jsou zdarma k
dispozici na:
www.bannerengineering.com

Testy / certifikáty

Certifikáty	CE
-------------	----

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827