


Zpracování obrazu


Kamera P3

PPROCAMCSW-P



- kompaktní kamera s vysokým krytím a integrovaným kruhovým světlem
- hliníkové pouzdro
- plastové průhledítko
- stupeň krytí IP68
- objektiv se objednává zvlášť
- nutná je zvláštní kontrola pro typ PPROCTL
- 1/3" CMOS, 752x480 pixelů
- barevný prostor RGB / HSI

Schéma zapojení



Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na: www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAMCSW-P
ID č.	3077035
Data kamery	
Resolution	752 × 480 pixelů
Barva světla	bílá
Color temperature	5000... +8300K
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 550 mA
Mechanické údaje	
Rozměry	Ø 104 x 143.3 mm
Materiál pouzdra	hliník
Window material	akrylát, čirý
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE