


K80LGRAL1YPQ

Signální LED světla – Poziční světlo se zvukovou signalizací




Technické údaje

Typ	K80LGRAL1YPQ
ID č.	3079484
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená červená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Zvuková signalizace	trvalý tón, 95 dB
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 40 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	40 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K80L
Rozměry	136.6 x 80.9 x 66.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, žlutá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- trvalý tón: 95 dB
- lze nastavit
- stupeň krytí IP50
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- zástrčka M12x1, 5pinová
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení




Technické údaje

Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE



Příslušenství

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát