


T30UXDCQ8

Ultrazvukový senzor – reflexní snímač se spínacím výstupem



Technické údaje


Typ	T30UXDCQ8
ID č.	3080460
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	300...3000 mm
Frekvence ultrazvuku	114 kHz
Opakovatelnost	≤ ± 1.5 mm
Teplotní drift	≤ 0.02 % z konc. hod. / K
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	100 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Reakční čas typicky	< 135 ms
Doba ustálení	≤ 500 ms
Výstupní funkce	spínací, PNP
Frekvence spínání	≤ 3 Hz
Hystereze	≤ 4 mm
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Ochrana proti přepólování	kompletní
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Mechanické údaje	
Pouzdro	trubka, T30U
Směr vyzařování	přímá
Rozměry	Ø 40 x 45 mm
Materiál pouzdra	plast, PBT
Materiál akustického měniče	plast, epoxidová pryskyřice a PU pěna



Vlastnosti

- kompaktní provedení
- připojení 4pinovým konektorem M12 x 1
- nastavitelný spínací PNP nebo NPN výstup
- nastavitelná spínací/rozpínací funkce
- integrovaná teplotní kompenzace
- spínací rozsah lze nastavit tlačítkem nebo programovacím vodičem
- mrtvá zóna: 30 cm
- rozsah: 300 cm

Schéma zapojení



Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují.


Technické údaje

Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Okolní teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED
Objekt detekován	LED, červená
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Příslušenství


SMB30A 3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30




SMB30FAM10 3011185

Montážní úchytka, nerez, pro závit 30 mm, závit M10 x 1,5



SMB30SC 3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



Příslušenství

Rozměrový náčrtek Typ ID č.

RKC4.4T-2/TEL

6625013


Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát





WKC4.4T-2/TEL

6625025

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát



Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stíněný, schválení cULus