



Signální LED světla Světelný maják CL50GYRALS4PQP



- LED signálka se zvukovou signalizací
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- kabel s konektorem M12x1
- napájecí napětí 10...30 VDC
- zvuková signalizace: utěsněná, staccato, max 94 dB

Schéma zapojení



Typ	CL50GYRALS4PQP
ID č.	3086600

Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená žlutá červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	žlutá, průběžný, 30 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, průběžný, 38 lm
Zvuková signalizace	staccato, 94dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _e	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	35 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 168.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Všeobecný popis

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.