


TL30FBBBBBQ

Signální LED světla – vícebarevná multifunkční signalizace




Technické údaje

Typ	TL30FBBBBBQ
ID č.	3090704
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	modrá modrá modrá modrá modrá
Strmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	modrá
Vlastnosti barvy 3	modrá
Vlastnosti barvy 4	modrá
Vlastnosti barvy 5	modrá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 18 mA
Napájecí napětí U_b	21...27 VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	18 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, TL30F
Rozměry	204.3 x 30 x 19.1 mm
Materiál pouzdra	kov, AL

Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP65
- konektor M12x1
- barvy: 5x modrá (COL 1-5)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN

Schéma zapojení



Funkční princip


plochá vícebarevná multifukční signaálka
Robustní, levná a jednoduše montovatelná
segmentová signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.
Možnost použití až pěti barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Technické údaje

	termoplastický materiál, černá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE


Příslušenství

SMBPVA1	3056884
---------	---------



Montážní úchytka pro PVA a PVD, nerez ocel, sada obsahuje dvě úchytky a šrouby.

SMBPVA2	3054451
---------	---------



Montážní držák pro PVA a PVD, pro montáž na trubky 28 mm, 4 držáky v balení (2 na senzor)

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC8T-2/TEL	6625133	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát