



# SG-TL70-A

## LED – Modulární světelná signalizace zvukový segment



### Technické údaje


Typ	SG-TL70-A
ID č.	3092221
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Stmívání	ne
Zvuková signalizace	typ tónu lze nastavit, 92 dB
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 30 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	30 mA
Reakční čas typicky	< 180 ms
<b>Mechanické údaje</b>	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL70
Rozměry	Ø 70 x 72 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP65
<b>Testy / certifikáty</b>	
Certifikáty	CE, seznam UL

### Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- stupeň krytí IP65 (ve smontovaném stavu)
- všesměrová zvuková signalizace
- konfigurace pomocí DIP přepínačů
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- vstupy: PNP / NPN

### Funkční princip

Modulární multifunkční světelný maják nabízí velkou řadu variant, jednoduchou montáž a robustní konstrukci. Každý maják může obsahovat až 5 barevných segmentů a případně i zvukový modul. Všechny segmenty je možno nastavovat pomocí DIP přepínačů. Vybírat lze z pěti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y) a bílé (W). Barvy je možné libovolně kombinovat. Polohu jednotlivých segmentů je možné dodatečně měnit, případně rozšiřovat jejich počet. Připojení je realizováno prostřednictvím základního modulu.



## Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	B-TL70-5	3092223	Základní modul TL70, černý, 5žilový kabel 2 m, připojit lze 4 segmenty
	B-TL70-8	3092224	Základní modul TL70, černý, 8žilový kabel 2 m, připojit lze 6 segmentů
	B-TL70-Q5	3092226	Základní modul TL70, černý, 5pinový konektor M12x1, připojit lze 4 segmenty
	B-TL70-Q8	3092227	Základní modul TL70, černý, 8pinový konektor M12x1, připojit lze 6 segmentů