


WLB92X1100PWMQ

signalizace stavu – Lineární světlo




Technické údaje

Typ	WLB92X1100PWMQ
ID č.	3093282
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
Stmívání	PWM
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 7150 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	21.6...26.4 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 2900 mA
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	1226 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Vlastnosti

- dosah: 1100 mm
- napájecí napětí: 24 VDC (±10%)
- stupeň krytí: IP50
- barva: bílá
- konektor M12x1
- pro plynulou regulaci intenzity světla je třeba externí PWM signál

Schéma zapojení



Funkční princip


Víceúčelové LED světlo WLB92 je napájeno 24 VDC a je vestavěno do robustního kovového pouzdra s nerostným sklem. Pro plynulou regulaci intenzity světla (0...%) je třeba externí PWM signál. Barva denního světla je zhruba 5000 kelvinů. Díky životnosti 50 000 hodin a použití vysoce účinných LED je toto světlo cenově příznivější a ekologičtější, než klasické zářivky. Světlo se dodává ve dvou délkách, svítivost je zhruba dvojnásobná, ve srovnání s WLB32.

Příslušenství

LMBWLB92

3093567


Úchytka pro pracovní světla WLB92,
obsahem dodávky zboží WLB92



LMBWLB92CLIP

3093568


nasunovací držák pro WLB92



LMBWLB92HK5

3093569


Montážní úchytka pro WLB92



LMBWLB92S

3093570


Montážní úchytka pro WLB92



LMBWLB92RAS

3093571

Výkyvný držák pro světla WLB92



Příslušenství

Rozměrový náčrtek

Typ

ID č.

RKC4.4T-2/TEL

6625013


Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá
4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:
PVC, černá, cULus certifikát



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová
4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:
PVC, černá, cULus certifikát



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	BL20-PG-EN-V3	6827393	CODESYS 3 programovatelná komunikační brána pro připojení BL20 I/O na PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP
	BL20-E-2CNT-2PWM	6827341	2x čítač 200 kHz, 2x PWM 20 kHz
	LC65P1T	3088188	Modul pro regulaci jasu LED světel s PWM signálem