


WLS28-2MQ


Příslušenství – pohybový spínač



Vlastnosti

- in-line spínač
- zástrčka M12, 4pinová
- zásuvka M12, 4pinová
- pro WLS28-2 a dvoubarevné WLS28-2
- robustní kovové pouzdro s IP50
- napětí až 30 VDC, proud až 4 A

Schéma zapojení



Technické údaje


Typ	WLS28-2MQ
ID č.	3094424
Funkce	lineární světlo
Stmívání	ne
Napájecí napětí U_b	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 4000 mA
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	79.5 x 28 x 35.9 mm
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	4
Okolní teplota	-20... +60 °C
Stupeň krytí	IP50

Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Barevná teplota je mezi 5.000 a 7.100 Kelvinů (studená bílá). Intenzita světla závisí na modelu a pohybuje se v rozsahu 140 až 2600 lumenů. Zapínání a vypínání je možné realizovat pomocí napájecího zdroje (10...30 VDC) nebo, u některých variant, pomocí integrovaného vypínače přímo na LED světle.

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát