

# S22AMTSGREQ

## Pick-to-Light – Osazovací senzor

### Kapacitní tlačítko


#### Technické údaje

Typ	S22AMTSGREQ
ID č.	3804312
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	Pick-to-Light
Funkce	signálka se senzorem
Barva světla	zelená červená
Funkce tlačítka	mžikový
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 0.18 lm
Vlastnosti barvy 2	červená, 0.08 lm
Vlastnosti barvy 3	žlutá, 36.4 lm
Vlastnosti barvy 4	modrá, 9 lm
Vlastnosti barvy 5	bílá, 30.9 lm
Vlastnosti barvy 6	tyrkysová, 31.8 lm
Vlastnosti barvy 7	purpurová, 19.1 lm
Speciální vlastnosti	kompatibilní s V/V moduly Wash down
<b>Elektrické údaje</b>	
Max. spotřeba proudu jedné barvy	80 mA
Výstupní funkce	spínací, PNP/NPN
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 300 ms
<b>Mechanické údaje</b>	
Pouzdro	závitové pouzdro
Rozměry	Ø 27.3 x 40.2 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP66 IP67 IP69
<b>Testy / certifikáty</b>	

#### Vlastnosti

- stupeň krytí IP67 / IP69K
- 5pinová zástrčka M12 x 1
- pracovní světlo zelené
- chybové světlo červené
- bez ovládacího světla
- napájecí napětí 10...30 VDC
- bipolární, spínací funkce
- spínací kontakt

#### Schéma zapojení



#### Funkční princip

Osazovací senzor S22 je určen pro montážní a osazovací aplikace. Zařízení má LED RGB a v závislosti na verzi mezi jednou a sedmi barvami, které jsou aktivovány pomocí vstupu. Pomocí Pro Editoru je možné individuálně nastavit každému vstupu barvu. Dále je možné nastavit funkci spínací / rozpínací nebo aktivovat funkci zámku. Velkou výhodou těchto LED diod je věrnost barev a jasů. Ve srovnání se svými předchůdci, je možné realizovat velké množství variant s použitím jediného přístroje.

## Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát