

SI-RFA-DM2

bezpečnostní systémy – IO-Link diagnostický modul

**Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available**



Technické údaje

Typ	SI-RFA-DM2
ID č.	3806413
Funkce	IO-Link diagnostický modul
Napájecí napětí	19.2...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 50 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Komunikační protokol	IO-Link
Výstupní funkce	spínací, PNP
IO-Link	
IO-Link specifikace	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Procesní data	16 bit
Typ datového rámce	Type_2_2
Maximum cable length	20 m
Obsaženo v SIDI GSDML	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	121.1 x 22.8 x 107 mm
Materiál pouzdra	polyamid vyztužený skleněným vlákny, černá
Elektrické připojení	kabel s konektorem
Okolní teplota	0... +60 °C
Skladovací teplota	0... +60 °C
Stupeň krytí	IP67
Speciální vlastnosti	IO-Link

Vlastnosti

- diagnostický modul pro bezpečnostní ISD spínače
- 1× diagnostický vstup
- poskytuje komplexní diagnostické informace
- diagnostické informace jsou k dispozici pomocí IO-Link nebo USB

Technické údaje

Testy / certifikáty