

STP-M12D-415

Propojovací kabel – Ethernet kabel



Vlastnosti

- zásuvka M12 × 1 přímá 4pinová, kódování D
- tělo: plast PUR
- převlečná matice z niklované mosazi
- zástrčka RJ45, 8pinová
- zlacené kontakty, 8 × 24 AWG
- průměr kabelu: 6,20 mm
- Plášť kabelu PUR zelená
- stupeň krytí IP67
- teplotní rozsah: -40...+70 °C
- Jmenovité napětí: 50 VDC/VAC
- proudové zatížení: 2 A
- stíněný
- délka kabelu: 4,57 m

Technické údaje

Typ	STP-M12D-415
ID č.	3806415
Elektrické připojení	4.57 m