

SSA-ISD-TCA

bezpečnostní systémy – T adaptér pro kaskádování ISD

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available



Technické údaje

Typ	SSA-ISD-TCA
ID č.	3809537
Napájecí napětí	19.2...27.6 VDC
Proud naprázdno	≥ 60 mA
Proud naprázdno	≤ 75 mA
Komunikační protokol	ISD
Výstupní funkce	2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový
Jmenovité izolační napětí	75 V
Impulsní výdržné napětí	0.5 kV
Reakční čas typicky	< 40 ms
Rozměry	45 x 45 x 17 mm
Materiál pouzdra	plast, PVC, černá
Ize kaskádovat	ano
Elektrické připojení	konektor, M12, 30 m
Počet žil	5
Okolní teplota	-25... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	85...45 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
PL dle ISO 13849-1:2008	e
Kategorie dle ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 roků
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci	nízká

Vlastnosti

- T adaptér pro kaskádování ISD
- připojení kompatibilních ISD zařízení do existující kaskády ISD
- vstup: standardní bezpečnostní spínač se dvěma NC kontakty
- až 32 zařízení v kaskádě
- 1× diagnostický vstup
- poskytuje komplexní diagnostické informace
- LED signalizuje vstupní signál a stav ISD