


CL50PRGB7

Signální LED světla – Světelný maják



Technické údaje

Typ	CL50PRGB7
ID č.	3810715
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	RGB
Stmívání	ne
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 115 mA
Komunikační protokol	BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové/závitové, CL50
Rozměry	Ø 50 x 114.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Okolní teplota	-40... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

Vlastnosti

- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- stupeň krytí IP67
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL1, COL 2 a COL3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...30 VDC

Funkční princip


vícebarevná multifunkční signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s jednoduchou instalací
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.
Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem zapojení součástí dodávky.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Příslušenství

SMB30A
3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová
pouzdra M30


SMB30SC
3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro
závitová pouzdra M30, otočná

