


FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
samostatný konektor
Zástrčka M23 × 1 přímá



Technické údaje

Typ	FW-M23ST12Q-G-CP-ME-XX-10
ID č.	6604093
Konektor A	zástrčka, M23x1, přímý
Počet pinů	12
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	mosaz, CuZn, niklováno
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.25...1 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP65, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	48 V
Proudové zatížení	8 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +70 °C

Vlastnosti



- kovové pouzdro
- stupeň krytí IP65
- krimpovací kontakty (součást dodávky)
- 12pinový
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0...8.0 mm

Zapojení kontaktů

