


CMBSD8241-0/PG9
samostatný konektor
Zástrčka M12 × 1 úhlová



Technické údaje


Typ	CMBSD8241-0/PG9
ID č.	6604239
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování D
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	PA, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn, niklováno, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 500 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	Ethernet
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 3 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- pro použití v aplikacích Ethernet
- stínění pružinou
- kódování D
- kovové pouzdro
- šroubovací svorky
- 4pinový
- závit Pg9
- průměr kabelu 6.0...8.0 mm

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice fără înștiințare
prealabilă.