


Cable-PDP-52-100M

Napájecí kabel / PUR – metráž




Vlastnosti



- napájecí kabel: 5 x 1,5 mm²
- materiál pláště: PUR, barva: šedá
- průměr pláště: 8,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolný vůči oleji a nehořlavý
- bez halogenů
- délka kabelu: 100 m

Průřez kabelu



Technické údaje

Typ	Cable-PDP-52-100M
ID č.	6604716
Průměr kabelu	Ø 8.5 mm +0.30
Délka kabelu	100 m
Materiál kabelu	PUR, šedá
stínění:	ne
Izolace žil	PP
Průřez žily	5 x 1.5 mm ²
Konstrukce žily	40 x 0.15 mm
Průřez žily	1.5 mm ²
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	240 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	5.3 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	0... +90 °C
vhodný pro vlečné řetězy	ano
bez halogenů	ano
Odolnost vůči oleji	ano
Nehořlavost	ano