


VAS22-A-FS5.31/TS3553

Ventilový konektor, pouzdro A – Adaptér ventilový konektor - konektor M12



Technické údaje

Typ	VAS22-A-FS5.31/TS3553
ID č.	6606688
Konektor A	adaptér, ventilový konektor A, M12 x 1
Počet pinů	2 + PE, PE přemostěna
Kontakty	kov,CuSn,stříbřeno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá / průsvitná
Ochranný prvek	bez ochranného obvodu
Těsnění	plast, TPU
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (montováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Upevňovací šroub	mosaz, CuZn, niklováno

Vlastnosti

- 2 piny + PE, PE přemostěna
- pouzdro dle DIN EN 175301-803
- RoHS
- stupeň krytí IP67 a IP69K
- bez ochranného obvodu
- bez LED
- TS3553: ventilový konektor s nerezovým šroubem M3x28, V4A

Zapojení kontaktů




Schéma zapojení

