


PROFIBUS-PA rozdělovač IP67, 4násobný JBBS-48-T415/3G



Čtyřkanálový rozdělovač JBBS-48-T415/3G je určen PROFIBUS-PA.


Pouzdro je tlakový hliníkový odlitek, opatřený nátěrem, se stupněm krytí IP67.

Rozdělovače jsou vybaveny vypínacím zakončovacím odporem sběrnice. Vypínač je umístěn uvnitř pouzdra na desce.

Vyrovňovač tlaku zabraňuje kondenzaci uvnitř pouzdra.

Pomocí druhého přepínače, který se nachází také na základní desce, lze navzájem propojit stínění a pouzdro.

Upozornění: Je třeba dbát na dostatečné vyrovnění potenciálů v aplikaci. Pouzdro je vybaveno šroubem M5 x 1 pro připojení potenciálového vyrovnění.



- kabelové PVC průchodky M20 x 1,5, montáž na zeď
- integrovaný zakončovací odpor (odpojitelný)
- stínění kabelu: kapacitní nebo přímo na kostru přístroje (výběr pomocí přepínače)
- izolovaná svorka pro připojení ochranné země
- pouzdro z lakovaného hliníkového odlitku
- prvek pro vyrovnění tlaku pro zamezení kondenzace vody
- připojení na potenciál pouzdra pomocí šroubů M5 x 1
- Entity a FISCO dle IEC TS 60079-11

Typ	JBBS-48-T415/3G
ID č.	6611420
Typ sběrnice	IEC 61158-2
Napájecí napětí	9...32VDC
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	TURCK Ex-13016H X
Označení na přístroji	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
Označení na přístroji	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	FISCO / Entity přístroj
Elektrické připojení	kabelová průchodka
Segment IN	1x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)
Segment OUT	1x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)
Stichleitung	4x M20 x 1.5 (Ø 7...13 mm)
Průřez kabelu	0.2...2.5 mm ² (AWG: 24 ... 14)
Zemnicí šroub	M5 x 1
Stupeň krytí	IP67
MTTF	705 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Okolní teplota	-25... +70 °C
Materiál pouzdra	lakovaný hliníkový odlitek
Barva pouzdra	černá / žlutá
Rozměry	64 x 150 x 45 mm
Způsob montáže	montáž na stěnu

Rozměry




Schéma zapojení svorek



- 1 = n.c.
- 2 = Shield
- 3 = +
- 4 = -