


TB-6M12-4P2-CS12T

Pasivní rozdělovače M12 x 1 pro senzory / akční členy – 6násobný s konektorem M23



Vlastnosti



- materiál pouzdra: nylon
- barva pouzdra: černá
- stupeň krytí IP67
- RoHS
- CE
- LED (PNP)
- I/O konektor (počet pinů): 3pinový + PE

Technické údaje

Typ	TB-6M12-4P2-CS12T
ID č.	6611922
I/O rozdělovač	6, s konektorem M23
skříňe	plast, PA, černá
Display operating voltage	LED zelená
Display switching state	LED žlutá
Spínací funkce	PNP
I/O konektor	M12 x 1
Počet pólů	3+PE
Kontakty	mosaz,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Společné připojení	M23
Konektor B	panelová zástrčka, M23x1
Počet pólů	12
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	PBT, černá
Těsnění	plast, NBR
mechanická životnost	> 100 cyklů
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení:	2 A na signálový kontakt, 9 A celkem
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ

Zapojení kontaktů

I/O konektor



přírubový konektor M23 x 1






Schéma zapojení



Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-40 °C... +85 °C



Zapojení						
Konektor / pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
Konektor M23	1	2	3	4	5	6
Kabel	WH	GN	YE	GY	PK	RD

Napájení C1-C6	24V	0V	PE
Konektor M23	11	9 + 10	12
Kabel	BN	BU	GNYE

Dodávka		
Artikl	Množství	Popis
rozdělovače	1	Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy
VS-M12-BK	2	ochranné zátky pro zásuvky M12
KS9/20	7	Popisovací štítky

Příslušenství		
Ident.č.	Označení	Popis
6900197	CK12-0	Konfekční zásuvka M23, 12pinová, přímá
6931889	CS12-0	Konfekční zástrčka M23 12pinová přímá
6931780	CKCM12-11-5/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 přímá 12pinová, 5 m *
6931781	CKCM12-11-10/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 přímá 12pinová, 10m *
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 úhlová 12pinová, 5 m *
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Připojovací kabel, zásuvka M23 úhlová 12pinová, 10m *
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 - zásuvka M23, přímá 12pinová, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 - zásuvka M23, přímá 12pinová, 10m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 přímá - zásuvka M23 úhlová, 12pinová, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Propojovací kabel, zástrčka M23 přímá - zásuvka M23 úhlová, 12pinová, 10m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Propojovací kabel, zásuvka M12 - zástrčka M12 přímá 5pinová, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	ochranné zátky pro zásuvky M12
8015002	KS9/20	Popisovací štítky

* Další délky na vyžádání