


TB-6M12-5P3-CS19T

Pasivní rozdělovače M12 x 1 pro senzory / akční členy –
6násobný s konektorem M23



Vlastnosti



- materiál pouzdra: nylon
- barva pouzdra: černá
- stupeň krytí IP67
- RoHS
- CE
- LED (PNP)
- I/O konektor (počet pinů): 4pinový + PE

Technické údaje

Typ	TB-6M12-5P3-CS19T
ID č.	6611923
I/O rozdělovač	6, s konektorem M23
skříň	plast, PA, černá
Display operating voltage	LED zelená
Display switching state	LED žlutá
Spínací funkce	PNP
I/O konektor	M12 x 1
Počet pólů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Společné připojení	M23
Konektor B	panelová zástrčka, M23x1
Počet pólů	19
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	PBT, černá
Těsnění	plast, NBR
mechanická životnost	> 100 cyklů
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení:	2 A na signálový kontakt, 9 A celkem
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ

Zapojení kontaktů

I/O konektor



přírubový konektor M23 x 1






Schéma zapojení



Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
v klidovém stavu	-40 °C... +85 °C



Zapojení									
Konektor / pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4	
Konektor M23	7	15	4	5	8	16	14	3	
Kabel	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY	

Konektor / pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4
Konektor M23	9	17	13	2
Kabel	WHYE	PK	YE BN	RD

Napájení C1-C8	24V	0V	PE
Konektor M23	19	6	12
Kabel	BN	BU	GNYE

Dodávka		
Artikl	Množství	Popis
rozdělovače	1	Pasivní rozdělovač pro senzory / akční členy
VS-M12-BK	2	ochranné zátky pro zásuvky M12
KS9/20	7	Popisovací štítky

Příslušenství		
Ident.č.	Označení	Popis
6900196	CK19-0	Konfekční zásuvka M23, 19pinová, přímá
6930225	CS19-0	Konfekční zástrčka M23 19pinová přímá
6931765	CKM19-19-5/S101	Připojovací kabel, zásuvka M23 přímá 19pinová, 5 m *
6931766	CKM19-19-10/S101	Připojovací kabel, zásuvka M23 přímá 19pinová, 10m *
6931890	CKWM19-19-5/S101	Připojovací kabel, zásuvka M23 úhlová 19pinová, 5 m *
6931891	CKWM19-19-10/S101	Připojovací kabel, zásuvka M23 úhlová 19pinová, 10m *
6931767	CSM-CKM19-19-5/S101	Propojovací kabel, zástrčka M23 - zásuvka M23, přímá 19pinová, 5 m *
6931768	CSM-CKM19-19-10/S101	Propojovací kabel, zástrčka M23 - zásuvka M23, přímá 19pinová, 10m *
6931892	CSM-CKWM19-19-5/S101	Propojovací kabel, zástrčka M23 přímá - zásuvka M23 úhlová, 19pinová, 5 m *
6931893	CSM-CKWM19-19-10/S101	Propojovací kabel, zástrčka M23 přímá - zásuvka M23 úhlová, 19pinová, 10m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Propojovací kabel, zásuvka M12 - zástrčka M12 přímá 5pinová, 2 m *
6936055	VS-M12-BK	ochranné zátky pro zásuvky M12
8015002	KS9/20	Popisovací štítky

* Další délky na vyžádání