

# WKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL

## Kabely pro senzory a akční členy / PVC – Propojovací kabel



### Technické údaje


|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Typ                      | WKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL                    |
| ID č.                    | 6625244                                  |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A     |
| Počet pinů               | 5                                        |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                        |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| Těsnění                  | plast, FPM/FKM                           |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění        | 3                                        |
| Typ ochrany              | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |
| Konektor B               | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování A     |
| Počet pólů               | 5                                        |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                     |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                        |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                        |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                   |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                              |
| Stupeň znečištění        | 3                                        |
| Stupeň krytí             | IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                    |                                          |
| Průměr kabelu            | Ø 5 mm ±0.20                             |
| Délka kabelu             | 2 m                                      |
| Materiál kabelu          | PVC, černá                               |
| Izolace žil              | PVC                                      |

### Vlastnosti



- zásuvka M12 úhlová 5pinová
- zástrčka M12 přímá 5pinová
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- samozhášivý
- odolnost vůči kyselinám a alkalickým roztokům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů

Technické údaje

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Průřez žíly                         | 5 x 0.34 mm²       |
| Konstrukce žíly                     | 42 x 0.1 mm        |
| Barva žil                           | BN, WH, BU, BK, GY |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                    |
| Jmenovité napětí                    | 60 V               |
| Zkušební napětí:                    | 2000 V             |
| Proudové zatížení                   | 4 A                |
| Izolační odpor                      | > 30.5 MΩ/km       |
| Vnitřní odpor                       | max. 57 Ω/km       |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                    |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | ≥ 5 x Ø            |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | ≥ 10 x Ø           |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +105 °C     |
| Okolní teplota (mobilní)            | -5... +80 °C       |
| Certifikáty                         | cULus              |



Schéma zapojení



Příslušenství

|                                                                                      |         |                                                                                                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                 | 6936170 | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                                                                                                            | 6936206 |
| Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14) |         | Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý |         |



Příslušenství

|                   |                       |           |                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměrový náčrtek | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|                   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |