


CKCM12-11-5/TXL

Kabel pro rozdělovače / TPU – Připojovací kabel



Technické údaje


Typ	CKCM12-11-5/TXL
ID č.	6631124
Konektor A	zásuvka, M23x1, přímý
Počet pinů	12
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PBT, šedá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 8.4 mm ±0.30
Délka kabelu	5 m
Materiál kabelu	TPU, černá
Izolace žil	PP
Průřez žíly	11 x 0.82 mm²
Konstrukce žíly	19 x 0.23 mm
Barva žil	WH, GN, YE, GY, PK, RD, BK, VT, BU, BN, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	300 V
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø

Vlastnosti



- zásuvka M23 přímá 12pinová (zapojeno 11)
- materiál pláště: TPU
- barva pláště černá
- samozhášivý dle FT1
- bez halogenů, silikonu a PVC
- vysoká odolnost vůči otěru
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 5 m

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Okolní teplota (pevná)

-40... +80 °C
