



CKM19-19-2/TXL

Kabel pro rozdělovače / TPU – Připojovací kabel



Technické údaje

Typ	CKM19-19-2/TXL
ID č.	6631212
Konektor A	zásuvka, M23x1, přímý
Počet pinů	19
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, šedá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 8.9 mm ±0.30
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	TPU, černá
Izolace žil	PP
Průřez žily	16 x 0.32 mm ²
Konstrukce žily	19 x 0.23 mm
Průřez žily	3x 0.82 mm ²
Konstrukce lanka	19 x 0.15 mm
Barva žil	VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	150 V
Proudové zatížení	2 A

Vlastnosti



- zásuvka M23 přímá 19pinová
- materiál pláště: TPU
- barva pláště černá
- samozhášivý dle FT1
- bez halogenů, silikonu a PVC
- vysoká odolnost vůči otěru
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67
- délka kabelu: 2 m

Zapojení kontaktů



Funkční princip

jmenovitý proud 9 A (piny 6, 12, 19)
jmenovitý proud 2 A (reset)

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C