


AD-FSM4.211-FSM4.211

Adaptéry



Technické údaje

Typ	AD-FSM4.211-FSM4.211
ID č.	6631954
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +80 °C

Vlastnosti



- zástrčka M12 - zástrčka M12
- propojeny piny 2 - 2 a 4 - 4
- pin 1 a 3 nezapojen
- RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů




Schéma zapojení

