



# WKC4.4T-30/TXL1075

## Kabely pro senzory a akční členy / PUR – Připojovací kabel



### Technické údaje


Typ	WKC4.4T-30/TXL1075
ID č.	6635321
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
<b>Kabel</b>	
Průměr kabelu	Ø 6.2 mm ±0.20
Délka kabelu	30 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žily	4 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Konstrukce žily	19 x 0.23 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK
<b>Elektrické vlastnosti při +20 °C</b>	
Jmenovité napětí	250 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	> 30.5 MΩ/km
Vnitřní odpor	max. 24 Ω/km

### Vlastnosti




- zásuvka M12 úhlová 4pinová
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- samozhášivý
- vhodný pro svařovny
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
- vysoká odolnost vůči otěru
- stupeň krytí: IP67, IP69K
- délka kabelu: 30 m

### Zapojení kontaktů



### Schéma zapojení








## Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Cyklů ohybů	$\geq 5$ mil.
Připustné zrychlení	max. 5 m/s <sup>2</sup>
Připustná dráha pojezdu horizontálně	5 m (při 5 m/s <sup>2</sup> )
Připustná dráha pojezdu vertikálně	2 m (při 5 m/s <sup>2</sup> )
Připustná rychlost pohybu	3.3 m/s
Namáhání v krutu	$\pm 180$ °/m
v klidovém stavu	-50... +80 °C
v zatíženém stavu	-25... +80 °C
okolní teplota v pohybovém řetězu	-25... +60 °C
Certifikáty	cULus


## Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206	Popisovací štítek pro kabely řady TEL a TXL, délka: 18 mm, výška: 4 mm, materiál: polykarbonát (PC), barva: bílá, bez halogenů, samozhášivý
HAS8141-0	6905406	Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.1 mm, průřez žily 0,14...0.34 mm <sup>2</sup> , plastové pouzdro, kovová matice	HAS8241-0	6905400	Samostatná zástrčka M12x1 úhlová 4pinová, samořezné kontakty, průměr kabelu 4.0...5.1 mm, průřez žily 0,14...0.34 mm <sup>2</sup> , plastové pouzdro, kovová matice
BS8141-0	69010	Samostatná zástrčka M12x1 přímá 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...6.0 mm, průřez žily 0,14...0.75 mm <sup>2</sup> , plastové pouzdro, kovová matice	BS8241-0	69011	Samostatná zástrčka M12 x 1 úhlová 4pinová, šroubovací svorky, průměr kabelu 4.0...6.0 mm, průřez žily 0,14...0.75 mm <sup>2</sup> , plastové pouzdro, kovová matice



FW-ERSPM0426-SA-P-0408


100002048



Samostatná zástrčka M12x1 přímá  
5pinová, nasunovací, průměr kabelu  
4.0...8.0 mm, průřez žíly 0,14...  
0.75 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro, kovová  
matice

FW-ERSPM0416-SA-S-0408


100002288



Samostatná zástrčka M12x1 přímá  
4pinová, šroubovací svorky, průměr  
kabelu 4.0...8.0 mm, průřez žíly  
0,25...1.5 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro,  
kovová matice

FW-EWSPM0416-SA-S-0408


100002290



Samostatná zástrčka M12x1 úhlová  
4pinová, šroubovací svorky, průměr  
kabelu 4.0...8.0 mm, průřez žíly  
0,25...1.5 mm<sup>2</sup>, plastové pouzdro,  
kovová matice

## Příslušenství

Rozměrový náčrtek



Typ

LABEL-HOLDER-FLEX-PVC

ID č.

100048170

Držák štítků z PVC pro identifikaci  
propojovacích kabelů (produktové řady  
TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks