


VB2-FSM5-2FKM5

2násobný rozdělovač – Y kus bez kabelu, zástrčka — 2x zásuvka



Technické údaje



Typ	VB2-FSM5-2FKM5
ID č.	6635487
I/O rozdělovač	Y rozdělovač, 2 -port
Konektor A	zástrčka, M12 x 1
Počet pinů	5
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67
Konektor B	2x zásuvka, M12 x 1
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, niklováno
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	pouze v zašroubovaném stavu
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (mobilní)	-30... +90 °C

Vlastnosti



- zástrčka M12, 5pinová
- 2x zásuvka M12, 5pinová
- paralelní zapojení
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)