


YB2-FSM5-2FKM5

2násobný rozdělovač – Y kus bez kabelu, zástrčka — 2x zásuvka





Vlastnosti



- zástrčka M12, 5pinová
- 2x zásuvka M12, 5pinová
- paralelní zapojení
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů



Technické údaje

| | |
|---|-----------------------------------|
| Typ | YB2-FSM5-2FKM5 |
| ID č. | 6635497 |
| I/O rozdělovač | Y rozdělovač, 2 -port |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1 |
| Počet pólů | 5 |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Utahovací moment | 0.8 ... 1 Nm |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Konektor B | 2x zásuvka, M12 x 1 |
| Počet pólů | 5 |
| Kontakty | mosaz, CuZn, zlaceno |
| Držák kontaktů | plast, TPU, černá |
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, niklováno |
| mechanická životnost | > 100 cyklů |
| Stupeň krytí | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C | |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Proudové zatížení | 4 A |
| Izolační odpor | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Vnitřní izolační odpor | ≤ 5 mΩ |
| Mechanické a chemické vlastnosti | |
| v zatíženém stavu | -30... +80 °C |

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)