


Kompaktní modul pro AS-interface

4x vstup, 3x výstup

FAS4-CSG43



- připojení sběrnice pomocí AS-i plochého kabelu nebo pomocí konektoru M12 x 1
- připojení přístrojů pomocí konektorů M12 x 1
- AS-i specifikace V2.1
- diagnostika zkratu
- zalité pouzdro
- stupeň krytí IP67
- rozsah adresy 1...31 A/B
- 4x vstup PNP
- 3x výstup PNP
- 24 VDC

Sběrnice

Typ	FAS4-CSG43
ID č.	6821322

Napětí provozní/při zatížení	18...31 (AS-i) VDC
Interní spotřeba proudu	< 20 mA plus napájení I/O


Vstupy	
Počet kanálů	4
Proud nízké úrovně signálu	< 2 mA při 24 VDC
Proud vysoké úrovně signálu	3...3.4 mA při 24 VDC
Vstupní filtr	2.5 ms
Max.vstupní proud	Celkem: 400 mA

výstupy	
Počet kanálů	3
Výstupní proud na kanál	200 mA
Ochrana proti zkratu	ano

Adresní rozsah sběrnice	1...31 A/B
Adresace sběrnice	AS-i adresovací nástroj

LED	I/O: zelená = An . červená = zkrat (výstup) AS-i: zelená = OK . červená/zelená = chyba
-----	---

Rozměry	60 x 124.7 x 28 mm
Materiál pouzdra	polyamid (PA6-GF30) vyztužený skelnými vlákny
Montáž	4 upevňovací otvory □ 5,4 mm
Okolní teplota	-25... +70 °C
Stupeň krytí	IP67



vstup / výstup M12 x 1

3-wire pnp sensor
DC actuator

