


# Kompaktní modul pro AS-interface

## 2 vstupy, 2 výstupy

### FAS4-S0202G-A



- připojení sběrnice pomocí AS-i plochého kabelu nebo pomocí konektoru M12 x 1
- připojení přístrojů pomocí konektorů M12 x 1
- AS-i specifikace V2.1
- diagnostika zkratu
- zalité pouzdro
- stupeň krytí IP67
- rozsah adresy 1...31 A/B
- 2x vstup PNP
- 2x výstup PNP
- 24 VDC
- doplňkové napájení výstupů

|       |               |
|-------|---------------|
| Typ   | FAS4-S0202G-A |
| ID č. | 6821327       |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Počet kanálů                 | 2/2                       |
| Napětí provozní/při zatížení | 18...31 (AS-i) VDC        |
| Interní spotřeba proudu      | < 20 mA plus napájení I/O |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Vstupy</b>               |                       |
| Počet kanálů                | 2                     |
| Proud nízké úrovně signálu  | < 2 mA při 24 VDC     |
| Proud vysoké úrovně signálu | 3...3.4 mA při 24 VDC |
| Vstupní filtr               | 2.5 ms                |
| Max.vstupní proud           | Celkem: 200 mA        |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>výstupy</b>          |              |
| Počet kanálů            | 2            |
| Výstupní proud na kanál | 700 mA (Aux) |
| Ochrana proti zkratu    | ano          |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Adresní rozsah sběrnice | 1...31 A/B              |
| Adresace sběrnice       | AS-i adresovací nástroj |

|     |   |
|-----|---|
| LED | I/O: zelená = An<br>. červená = zkrat (výstup)<br>AS-i: zelená = OK<br>. červená/zelená = chyba |
|-----|---|


|                  |   |
|------------------|---|
| Rozměry          | 60 x 124.7 x 28 mm                            |
| Materiál pouzdra | polyamid (PA6-GF30) vyztužený skelnými vlákny |
| Montáž           | 4 upevňovací otvory □ 5,4 mm                  |
| Okolní teplota   | -25... +70 °C                                 |
| Stupeň krytí     | IP67  |

#### Sběrnice




#### Vstup M12 x 1

3-wire pnp sensor



#### výstup M12 x 1

DC actuator



#### Napájení

