



piconet samostatné moduly pro DeviceNet 4x analogový výstup 0...20 mA SDNB-04A-0009



- 4x analogový výstup 0(4)...20 mA
- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

sběrnice M12 x 1



výstup M12 x 1






schéma zapojení - výstupy



Napájení M8 x 1



Typ	SDNB-04A-0009
ID č.	6824042
Počet kanálů	4
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Provozní proud	≤ 40 mA
Přenosová rychlost sběrnice	125/250/500 Kbit/s
Adresace sběrnice	0 až 99
Servisní rozhraní	parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT
Potenciálové oddělení	sběrnice vůči napájecímu napětí
Počet kanálů	4x analogový výstup 20 mA
Odpor zátěže	< 500 Ω
Potenciálové oddělení	kanály vůči napájecímu napětí
Čas převodu	< 3,5 ms
Relativní chyba měření	<± 0,3 % z rozsahu
Napájení akčního členu	z napájení zátěže
Rozměry	30 x 175 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus