


piconet samostatné moduly pro PROFIBUS-DP vzestupný/sestupný čítač, 2 kanály SDPB-0202D-0003



- vzestupný/sestupný čítač
- 2kanálový
- frekvence spínání 100 kHz
- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

Typ	SDPB-0202D-0003
ID č.	6824068

Počet kanálů	2
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Provozní proud	≤ 30 mA


Přenosová rychlost sběrnice	9,6 Kbit/s...12 Mbit/s
Adresace sběrnice	0 až 99
Servisní rozhraní	parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT
Potenciálové oddělení	sběrnice vůči napájecímu napětí

Počet kanálů	2 čítačí, 2 ovládací vstupy, 2 přepínače směru
Napětí signálu nízké úrovně	-3 až 5 VDC
Frekvence spínání	≤ 100000 Hz


Počet kanálů	2 x 24 VDC/0,5 A, zkratuvzdorný
Napětí vysoké úrovně signálu	11...30 VDC
Spotřeba proudu	≤ 10 mA
Napájení senzoru	zkratuvzdorný, max. 0,5 A z napájecího napětí

Rozměry	30 x 175 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus


sběrnice M12 x 1




Vstup M12 x 1



výstup M12 x 1



Napájení M8 x 1



Procesní data

	Adresse	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	Ch0 D3	SB0	Ch0 D3	CB0
	1	Ch0 D1	Ch0 D2	Ch0 D1	Ch0 D2
	2	SB1	Ch0 D0	CB1	Ch0 D0
	3	Ch1 D2	Ch1 D3	Ch1 D2	Ch1 D3
	4	Ch1 D0	Ch1 D1	Ch1 D0	Ch1 D1