



piconet samostatné moduly pro CANopen 8x digitální výstup 2 A (celkem 12 A) SCOB-0008D-0004




- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67


sběrnice M12 x 1



Výstup M8 x 1



Napájení M8 x 1



Typ	SCOB-0008D-0004
ID č.	6824127
Počet kanálů	8
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Přenosová rychlost sběrnice	10 Kbit/s...1 Mbit/s
Adresace sběrnice	0 až 99
Servisní rozhraní	parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT
Potenciálové oddělení	sběrnice vůči napájecímu napětí
Počet kanálů	8x digitální výstup dle EN 61131-2
Výstupní napětí	20...29 VDC z napájení zátěže
Výstupní proud na kanál	2 A (Σ 12 A), odolnost vůči zkratu
Typ zátěže	odporová, indukční, světelná
Frekvence spínání	\leq 500 Hz
Faktor zátěže	0.75
Rozměry	30 x 175 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus