



Komunikační brána pro I/O systém BL20 interface pro DeviceNet BL20-E-GW-DN



- DIP přepínač pro nastavení adresy stanice
- stupeň krytí IP20
- 2 × úchytka BL20-WEW-35/2-SW
- 1 × koncová deska BL20-ABPL BL20-ABPL
- 1 × konektor open - style
- s integrovaným napájením
- LED pro indikaci napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice
- komunikační brána mezi systémem BL20 a DeviceNet
- 125 / 250 / 500 kbps
- připojení na DeviceNet™ pomocí Open-Style konektoru

Typ	BL20-E-GW-DN
ID č.	6827301
Napájecí napětí	24 VDC
Systémové napájení	24 VDC / 5 VDC
Napájení přístrojů	24 VDC
Přípustný rozsah	18...30 VDC
Jmenovitý proud ze systémového zdroje	≤ 250 mA
Max. napájecí proud pro přístroje	8 A
Max. napájecí proud systému	0.7 A
Připojení napájení	svorka Push in
Přenosová rychlost sběrnice	125/250/500 Kbit/s
Adresace sběrnice	na DIP přepínač
Adresní rozsah sběrnice	0...63
Připojení sběrnice	Open-Style konektor
Zakončení sběrnice	na DIP přepínač
Max. počet I/O modulů	62
Servisní rozhraní	PS/2 zásuvka
Rozměry	33.5 x 129.5 x 74.4 mm
Certifikáty	CE, cULus, zóna 2, Class I, Div. 2
Okolní teplota	0... +55 °C
Skladovací teplota	-25... +85 °C
Relativní vlhkost	15...95 %, nekondenzující
Odolnost vůči vibracím	dle EN 61131
Odolnost vůči rázům	dle IEC 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 60068-2-31
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131-2
Stupeň krytí	IP20
MTTF	449 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Součást dodávky	2 × koncová úchytka BL20-WEW-35/2-SW, 1 × koncová deska BL20-ABPL, 1 × konektor - open style

Napájení přístrojů / systému







Funkční princip

Gateway BL20 tvoří nejdůležitější prvek stanic BL20. Slouží pro připojení modulárních stanic k řídicím systémům (PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Ethernet).

Všechny elektronické moduly BL20 komunikují pomocí interní sběrnice, ze které jsou data dále předávána na sběrnici pomocí gatewaye, takže všechny I/O moduly mohou být nezávislé na sběrnicovém systému.

Anschlussübersicht

	Napájení U_{sys} napájí komunikační bránu a I/O moduly. U_L napájí senzory a akční členy.	Schéma zapojení 
	DeviceNet Sběrníkový kabel (např.): CBC5-572-2M (ID 6606065) nebo RKC5701-5M (ID 6931035)	Schéma zapojení 

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
BL20-ABPL (2 PCS.)	6827123	Zakončovací deska pro mechanické ukončení stanice BL20 za posledním modulem (2 ks).	
BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)	6827124	Koncová úchytka pro upevnění stanice BL20 (10 ks)	