


Kompaktní napájecí modul s IP67


výstupní napětí 24 VDC, výstupní proud 2 A

PSU67-11-2420/M




- široký teplotní rozsah
- LED signalizace stavu

Vstupní konektor 7/8"



Výstupní konektor 7/8"



Typ	PSU67-11-2420/M
ID č.	6884140
Jmenovité napětí	univerzální napájení
Napájecí napětí	100...240 VAC
frekvenční	50...60 Hz
Napájecí napětí U_n	100...300 VDC
Externí jištění	B10A, C10A
Překlenutí výpadku napájení	Ui: 100...240 VAC : 50 ms
Výstupní napětí	24 V
Jmenovitý proud	2 A
Ochrana proti přetížení	105...130 %
Paralelní provoz	ne
Zvlnění	240 mV
Kontrola zkratu	Omezení proudu
Certifikát	v souladu s CE Certifikát UL v souladu s RoHS IEC 60950-1 / EN 61010-1 / UL60950-1 / UL508 (elektrická bezpečnost) EN 61000-6-2 (odolnost proti rušení) EN 61000-6-3 (vyzařované rušení) EN 61000-3-2 (harmonický)
Provozní připravenost	zelená
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-25... +60 °C
Skladovací teplota	-40...+85 °C
Snížení výkonu	2 %/K z 50 °C
Rozměry	85 x 172 x 35 mm
Hmotnost	833 g
Materiál pouzdra	polyamid vyztužený skleněným vlákny, PA66-GF25
Elektrické připojení	konektor
MTTF	87 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C