

excom I/O systém


Skříň 460 x 550 x 260

EG-VA465526/102-0800/N




- nerez 1.4404 (AISI 316L)
- Ohne Sichtscheibe
- spodní deska s plastovými průchodkami (4x M25 napájení, 4x M20 sběrnice, 66x M20 I/O-signály) a 1x M20 odvětrávací a odvodňovací armatura
- dodatečná montáž Ex e svorky (2x UT10, 2x UT10-BU, 2x UT10-PE) pro připojení napájení
- nerezová skříň s integrovanou základní deskou MT16-N

Rozměry



Typ	EG-VA465526/102-0800/N
ID č.	6884443
Napájecí napětí U_n	19.2...32 VDC
Built-ins	
základní deska	1 x MT16-N
Ex-e terminals	2x UT 10, 2x UT 10 BU, 2x UT 10-PE; Phoenix Contact
Průřez kabelu	0.5...10 mm ² (AWG: 20 ... 8)
Receptacle plate	
Napájení	4x M25 (Ø 10...17 mm), černý plast
Sběrnice	4 x M20 (Ø 7...13 mm), černý plast
Signály v poli	66x M20 (Ø 7...13 mm), černý plast
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
Materiál pouzdra	
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L)
Síla stěny	1.5 mm
Povrch pouzdra	broušeno a leštěno (drsnost 240)
Barva pouzdra	nerez, nelakováno
Materiál těsnění	silikon
Inspection window	no
Způsob montáže	montáž na stěnu
Zemnicí šroub	M8 x 1.5
Stupeň krytí	IP66
Relativní vlhkost vzduchu	≤ 93 % při 40 °C dle EN 60068-2-78 test Cab
Odolnost vůči vibracím	dle IEC 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle IEC 60068-2-27
Rozměry	460 x 550 x 260 mm

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
VSTS22	6884043	Nástrčný klíč pro kabelové průchodky, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Nástrčný klíč pro kabelové průchodky, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Prvek k vyrovnání tlaku a zamezení kondenzace vody ve skříní (plastové provedení)	
SK8	6900360	stínící svorka pro stínící přípojnice, průměr kabelu 3...8 mm, PU 10 kusů	