



6ES7972-0BA12-0XA0  
samostatný konektor – Konektor Sub-D  
zástrčka úhlová



Vlastnosti

- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- až 12 MBit/s
- odpojitelný zakončovací odpor
- vývod kabelu 90°
- stíněný
- plastové pouzdro
- šroubovací svorky
- 9pinový
- průměr kabelu 6...8 mm
- UL certifikát
- lze nastavit v Ex prostředí v zóně 2

Zapojení kontaktů



Technické údaje

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Typ                              | 6ES7972-0BA12-0XA0      |
| ID č.                            | 6890934                 |
| Konektor A                       | zástrčka, SUB-D, úhlový |
| Počet pinů                       | 9                       |
| Kontakty                         | kov,CuZn,zlaceno        |
| Držák kontaktů                   | bílá                    |
| Tělo zásuvky                     | plast, šedá             |
| Vnější průměr kabelu             | 6...8 mm                |
| Typ připojení                    | šroubovací svorky       |
| Stupeň znečištění                | 1                       |
| Typ ochrany                      | IP20                    |
| Síťový protokol                  | PROFIBUS-DP             |
| stínění:                         | ano                     |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                         |
| Jmenovité napětí                 | 24 V                    |
| Proudové zatížení                | 2 A                     |
| Izolační odpor                   | ≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω   |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                         |
| Okolní teplota (pevná)           | -25... +60 °C           |
| Certifikáty                      | UL<br>CE                |