


Příslušenství

Montážní sada

BTS-DSU35-Z02



Montážní sada pro velké rotační pohony:
 Distanční deska a kroužek: \varnothing max. 65 mm
 rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
 výška připojovacího hřídele (čep hřídele) 20 mm / max. \varnothing 40 mm
 Součást dodávky:
 1x distanční deska \varnothing 20 mm (POM)
 1x kroužek \varnothing 20 mm (PP-GF30)
 Montáž spodní desky:
 2x šroub M5 x 35 DIN 912-A2
 2x pojistná podložka A4 DIN 137-A2
 Montáž puku s kroužkem:
 1x šroub M6 x 45 DIN 7991-A2
 Distanční kroužek má křížovou drážku 4 x 4 mm, která umožňuje, aby byl puk namontován otočený o 90 °, vhodný pro příčné namontované pohony.

Typ	BTS-DSU35-Z02
ID č.	6900230
Pouzdro	příslušenství pro dvojité senzory, Ni4-DSU35...
Materiál pouzdra	plast, PP-GF30

Všeobecný popis

Dvojité senzory jsou speciálně konstruovány pro kontrolu koncových poloh otočných ventilů. Kombinují funkční bezpečnost bezdotykových indukčních senzorů s velkou flexibilitou v provedení pouzdra. Široký program praktického příslušenství zajišťuje optimální přizpůsobení každé aplikaci.

