


# Příslušenství Montážní sada BTS-DSU35-Z07



Montážní sada pro velké rotační pohony:  
 $\varnothing$  distanční desky a kroužku: max. 110 mm  
 rozteč otvorů na přírubě: 30 x 130 mm  
 připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 50 mm /  
 $\varnothing$  max. 75 mm

Součást dodávky:

1x distanční deska 50 mm (POM)

1x kroužek  $\varnothing$  20 mm (PP-GF30)

Montáž spodní desky:

2x šroub M5 x 12 DIN 912-A2

2x šroub M5 x 65 DIN 912-A2

2x pojistná podložka A5 DIN 137-A2

Montáž puku s kroužkem:

1x šroub M6 x 45 DIN 7991-A2

Distanční kroužek má křížovou drážku

4 x 4 mm, která umožňuje, aby byl puk

namontován otočený o 90°, vhodný pro příčné namontované pohony.

Typ	BTS-DSU35-Z07
ID č.	6900403
Pouzdro	příslušenství pro dvojité senzory, Ni4-DSU35...
Materiál pouzdra	plast, PP-GF30

## Všeobecný popis

Dvojité senzory jsou speciálně konstruovány pro kontrolu koncových poloh otočných ventilů. Kombinují funkční bezpečnost bezdotykových indukčních senzorů s velkou flexibilitou v provedení pouzdra. Široký program praktického příslušenství zajišťuje optimální přizpůsobení každé aplikaci.

