


# Příslušenství

## Ovládací sada (puk)

### BTS-DSU35-EU2



- v koncové poloze rozepnut
- 2x spínací plocha
- pro levé i pravé pohony
- ukazatel polohy otočný o 90°
- rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80, (30 x 130 mm)
- připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm (30 mm) / Ø max. 30 mm
- max. průměr kroužku: 34 mm

#### Všeobecný popis

Dvojité senzory jsou speciálně konstruovány pro kontrolu koncových poloh otočných ventilů. Kombinují funkční bezpečnost bezdotykových indukčních senzorů s velkou flexibilitou v provedení pouzdra. Široký program praktického příslušenství zajišťuje optimální přizpůsobení každé aplikaci.

Typ	BTS-DSU35-EU2
ID č.	6900455
Pouzdro	příslušenství pro dvojité senzory, Ni4-DSU35...
Materiál pouzdra	kov, AL, anodická oxidace
Utahovací moment	≤ 1.5 Nm
Součást dodávky	2x šroub se šestihlannou hlavou M5 x 12, 2x pojistná podložka D5, 1x zápusťný šroub M6 x 25

