


montážní příslušenství

Ovládací sada (puk)

BTS-DSU35-EBE1-2



- v koncové poloze sepnuto
- koncová poloha (sepnuto / rozepnuto) nastavitelná v rozsahu 360°
- ukazatel polohy otočný o 90°
- dělení na stupně jako pomůcka pro nastavení
- rozteč otvorů na přírubě: 30 x 80, (30 x 130 mm)
- připojovací hřídel (čep hřídele) výška: 20 mm / Ø max.30 mm

Všeobecný popis

Dvojitě senzory jsou speciálně konstruovány pro kontrolu koncových poloh otočných ventilů. Kombinují funkční bezpečnost bezdotykových indukčních senzorů s velkou flexibilitou v provedení pouzdra. Široký program praktického příslušenství zajišťuje optimální přizpůsobení každé aplikaci.

Typ	BTS-DSU35-EBE1-2
ID č.	6900497
Pouzdro	příslušenství pro dvojité senzory, Ni4-DSU35...
Materiál pouzdra	plast, PP-GF30
Utahovací moment	≤ 1.5 Nm
Součást dodávky	2x šroub se šestihrannou hlavou M5 x 12, 2x pojistná podložka D5, 1x zápusťný šroub M6 x 25

